

Hafa®


Aqua 160 R Duo




FI

Ennen kuin aloitat...


Pumpun sijoitus.
Sähköliitäntään
Toimitukseen sisältyy
1,5 m sähköjohto.
Käytä ammatti-
miestä!



Tiedot ja mitat



Jalan säätövara on noin 30 mm.
HUOM - saattaa vaihdella lattian kaatokulmasta riippuen.



Selkähieronta-
pisteen sijoitus

Tukijalkojen sijoitus (5 kpl) Tarkasta ammeen tukijalkojen ja poistovenitiilin sijainti, jottei tukijalka asetu lattiakaivon päälle.

| Malli | Aqua 160 R Duo | |
|-------------------|----------------|--|
| Koko, mm | 1550x1166x680 | |
| Tilavuus | 383 litra | |
| Veden syvyys | 425 mm | |
| Altaan sisäsyvyys | 495 mm | |

Materiaalit

Amme on valmistettu erittäin korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitulujitteisella polyesterillä. Rakenne antaa ammeelle monia etuja. Lämpö säilyy ammeessa hyvin, ja sen pinta on kiiltävä ja kulutusta kestävä sekä mikro-organismien syntymistä ehkäisevä.

Saniteettiakryyli on erittäin kestävä ja helposti puhdistettava materiaali. Jos ammeen kiilto katoaa, sen voi mainiosti vahata tavallisella auto- tai venevahalla. Naarmut ja pienet vauriot on helppo hioa ja kiillottaa pois, koska akryyli on läpivärjätty.

Ammeessa on vahvistettu pohjalevy, ja sen jalusta on sähkösinkitty ruostumista vastaan. Säädettävien jalkojen ansiosta amme on helppo asentaa tukevasti kaikenlaisille lattiaille. Ammeen mukana toimitetaan täydellinen viemäröintisarja.

Muista

Amme on koottava sijoituspaikallaan, sillä mitat voivat poiketa annetuista.

Pidätämme oikeudet teknisten tietojen muutoksiin.

Hafa®

Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.fi
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se